

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 30X11 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M10 – M11

Rosca métrica fina: M10×0,75 – M11×1

Rosca UNC: 3/8" – 7/16"

Rosca UNF: 3/8" – 7/16"

Rosca Whitworth: 3/8" – 7/16"

Rosca tubo Whitworth: G1/8"

Descripción técnica

Rosca métrica	M10 – M11
Longitud total	260 mm
Rosca UNF	3/8 – 7/16 pul
Altura	11 mm
Rosca UNC	3/8 – 7/16 pul
Rosca métrica fina	M10×0,75 – M11×1
Rosca Whitworth	3/8 – 7/16 pul
Para Ø terraja	30 mm

Rosca tubo Whitworth

G1/8 pul

Norma

EN 22568