

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 38X10 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M12×1 – M15×1

Rosca UNF: 1/2" – 9/16"

Rosca tubo Whitworth: G1/4"

Longitud total: 310 mm

Descripción técnica

Para Ø terraja	38 mm
Longitud total	310 mm
Rosca UNF	1/2 – 9/16 pul
Rosca tubo Whitworth	G1/4 pul
Rosca métrica fina	M12×1 – M15×1
Altura	10 mm
Norma	EN 22568

