

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 38X14 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M12 – M14

Rosca UNC: 1/2" – 9/16"

Rosca Whitworth: 1/2" – 9/16"

Longitud total: 310 mm

Descripción técnica

Rosca métrica	M12 – M14
Rosca Whitworth	1/2 – 9/16 pul
Altura	14 mm
Rosca UNC	1/2 – 9/16 pul
Para Ø terraja	38 mm
Longitud total	310 mm
Norma	EN 22568

