

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 38,1X12,7 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M8 – M20

Rosca métrica fina: M10 – M14

Rosca UNC: 7/16" – 3/4"

Rosca UNF: 7/16" – 3/4"

Rosca Whitworth: 1,1/2"

Rosca tubo Whitworth: G1/16" – G1/4"

Descripción técnica

Rosca UNF	7/16 – 3/4 pul
Rosca Whitworth	1.1/2 pul
Rosca tubo Whitworth	G1/16 – G1/4 pul
Para Ø terraja	38,1 mm
Rosca métrica	M8 – M20
Rosca UNC	7/16 – 3/4 pul
Rosca métrica fina	M10 – M14
Longitud total	310 mm

Altura	12,7 mm
Norma	EN 22568