

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 45X14 mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 149300 45X14 |
| GTIN | 4045197857101 |
| Clase de artículo | 12L |

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M16×1 – M20×2

Rosca UNF: 5/8" – 3/4"

Rosca tubo Whitworth: G3/8" – G1/2"

Longitud total: 440 mm

Descripción técnica

| | |
|----------------------|-----------------|
| Rosca métrica fina | M16×1 – M20×2 |
| Rosca tubo Whitworth | G3/8 – G1/2 pul |
| Para Ø terraja | 45 mm |
| Longitud total | 440 mm |
| Rosca UNF | 5/8 – 3/4 pul |
| Altura | 14 mm |
| Norma | EN 22568 |

