

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 45X18 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M16 – M20

Rosca UNC: 5/8" – 3/4"

Rosca Whitworth: 5/8" – 3/4"

Longitud total: 440 mm

Descripción técnica

Rosca Whitworth	5/8 – 3/4 pul
Altura	18 mm
Rosca métrica	M16 – M20
Rosca UNC	5/8 – 3/4 pul
Longitud total	440 mm
Para Ø terraja	45 mm
Norma	EN 22568

