

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 55X16 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M22×1 – M25×1,5

Rosca UNF: 7/8" – 1"

Rosca tubo Whitworth: G5/8" – G3/4"

Longitud total: 495 mm

Descripción técnica

Longitud total	495 mm
Rosca métrica fina	M22×1 – M25×1,5
Rosca tubo Whitworth	G5/8 – G3/4 pul
Rosca UNF	7/8 – 1 pul
Altura	16 mm
Para Ø terraja	55 mm
Norma	EN 22568

