

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 55X22 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M22 – M24

Rosca UNC: 7/8" – 1"

Rosca Whitworth: 7/8" – 1"

Longitud total: 495 mm

Descripción técnica

Rosca UNC	7/8 – 1 pul
Longitud total	495 mm
Rosca Whitworth	7/8 – 1 pul
Altura	22 mm
Para Ø terraja	55 mm
Rosca métrica	M22 – M24
Norma	EN 22568

