

**HOLEX®**
**Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 65X18 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Clase de artículo	12L

**Descripción**
**Ejecución:**

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

**Aplicación:**

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M27×1,5 – M36×2

Rosca UNF: 1,1/8" – 1,3/8"

Rosca tubo Whitworth: G7/8" – G1"

Longitud total: 630 mm

**Descripción técnica**

Longitud total	630 mm
Rosca tubo Whitworth	G7/8 – G1 pul
Altura	18 mm
Para Ø terraja	65 mm
Rosca métrica fina	M27×1,5 – M36×2
Rosca UNF	1.1/8 – 1.3/8 pul
Norma	EN 22568

