

**HOLEX®**
**Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 65X25 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Clase de artículo	12L

**Descripción**
**Ejecución:**

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

**Aplicación:**

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M27 – M36

Rosca métrica fina: M30×3 – M36×3

Rosca UNC: 1,1/8" – 1,3/8"

Rosca Whitworth: 1,1/8" – 1,3/8"

Longitud total: 630 mm

**Descripción técnica**

Rosca Whitworth	1.1/8 – 1.3/8 pul
Para Ø terraja	65 mm
Rosca métrica fina	M30×3 – M36×3
Rosca UNC	1.1/8 – 1.3/8 pul
Rosca métrica	M27 – M36
Longitud total	630 mm
Altura	25 mm
Norma	EN 22568

