

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 75X20 mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 149300 75X20 |
| GTIN | 4045197857170 |
| Clase de artículo | 12L |

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M38×1 – M42×2

Rosca UNF: 1,1/2"

Rosca tubo Whitworth: G1,1/8" – G1,1/4"

Longitud total: 700 mm

Descripción técnica

| | |
|----------------------|---------------------|
| Para Ø terraja | 75 mm |
| Rosca UNF | 1.1/2 pul |
| Rosca métrica fina | M38×1 – M42×2 |
| Longitud total | 700 mm |
| Rosca tubo Whitworth | G1.1/8 – G1.1/4 pul |
| Altura | 20 mm |
| Norma | EN 22568 |

