

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 75X30 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M39 – M42

Rosca métrica fina: M39×3 – M42×3

Rosca UNC: 1,1/2"

Rosca Whitworth: 1,1/2" – 1,5/8"

Longitud total: 700 mm

Descripción técnica

Rosca UNC	1.1/2 pul
Rosca métrica fina	M39×3 – M42×3
Para Ø terraja	75 mm
Rosca Whitworth	1.1/2 – 1.5/8 pul
Rosca métrica	M39 – M42
Longitud total	700 mm
Altura	30 mm
Norma	EN 22568

