

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 90X22 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 90X22
GTIN	4045197857194
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M45×1,5 – M52×2

Rosca tubo Whitworth: G1,3/8" – G1,3/4"

Longitud total: 900 mm

Descripción técnica

Rosca tubo Whitworth	G1.3/8 – G1.3/4 pul
Longitud total	900 mm
Rosca métrica fina	M45×1,5 – M52×2
Altura	22 mm
Para Ø terraja	90 mm
Norma	EN 22568