

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 90X36 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M45 – M52

Rosca métrica fina: M45×3 – M52×3

Rosca UNC: 1,3/4" – 2"

Rosca Whitworth: 1,3/4" – 2"

Longitud total: 900 mm

Descripción técnica

Rosca UNC	1.3/4 – 2 pul
Altura	36 mm
Longitud total	900 mm
Rosca Whitworth	1.3/4 – 2 pul
Para Ø terraja	90 mm
Rosca métrica fina	M45×3 – M52×3
Rosca métrica	M45 – M52
Norma	EN 22568

