

**HOLEX®**
**Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 105X22 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Clase de artículo	12L

**Descripción**
**Ejecución:**

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

**Aplicación:**

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica fina: M55×2 – M65×2

Rosca tubo Whitworth: G2" – G2,1/4"

Longitud total: 930 mm

**Descripción técnica**

Longitud total	930 mm
Altura	22 mm
Para Ø terraja	105 mm
Rosca métrica fina	M55×2 – M65×2
Rosca tubo Whitworth	G2 – G2.1/4 pul
Norma	EN 22568