

**Anillo de comprobación DIN 2250 C, Ø nominal: 35mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 484030 35     |
| GTIN              | 4045197212184 |
| Clase de artículo | 48B           |

**Descripción****Ejecución:**

**Anillos patrón** de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificadas y lapeados de precisión. **Los anillos patrón tienen grabada la medida real.** La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

**Aplicación:**

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Nota:**

**Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.**

**Descripción técnica**

|   |            |
|---|------------|
| Campo de tolerancia                         | JS         |
| medida nominal                              | 35 mm      |
| Norma                                       | DIN 2250 C |
| Tolerancia de fabricación de la perforación | JS4        |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Material         | Acero calibre          |
| Calidad          | 4                      |
| Calibración      | L7                     |
| Tipo de producto | Anillo de comprobación |

**Servicios**

|   |           |
|---|-----------|
| Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 50 mm       | 028400 50 |
| Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 50 mm | 028470 50 |