

**HOLEX****Casquillo abrasivo (ZA) grano 80 medio, Ø de casquillo×Ancho casquillo:  
60X30mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 553780 60X30  |
| GTIN              | 4045197240545 |
| Clase de artículo | 52E           |

## Descripción

### Ejecución:

**A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma.** El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

**Corindón de circonio (ZA).**

### Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

### Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

## Descripción técnica

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ø de casquillo    | 60 mm |
| Casquillo anchura | 30 mm |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tamaño de grano           | 80                   |
| Grado de finura           | medio                |
| Medio abrasivo            | Corindón de circonio |
| Símbolo de medio abrasivo | ZA                   |
| Forma casquillo           | cilíndrico           |
| Tipo de producto          | Casquillo abrasivo   |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado                   |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |

### Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango  
6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 60X30 mm

553600 60X30