


**HOLEX**

**Rollo de lijar cilíndrico (A) grano 80 medio, Ø rodillo de lijado × longitud de rodillo de lijado: 13X38mm**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 553880 13X38  |
| GTIN              | 4045197524546 |
| Clase de artículo | 52E           |

## Descripción

### Ejecución:

Los rollos de lijar constan de tejido abrasivo **corindón normal (A) enrollado**.

Forma cilíndrica.

### Idóneo para:

Soporte para rollos de lijar n.º 553835.

### Idóneo para:

Ø soporte de asiento × longitud total: 3×70

## Descripción técnica

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tamaño de grano           | 80                      |
| Ø rollos de lijar         | 13 mm                   |
| Longitud rollos de lijar  | 38 mm                   |
| Velocidad de giro máxima  | 26000 min <sup>-1</sup> |
| Grado de finura           | medio                   |
| Medio abrasivo            | Corindón normal         |
| Símbolo de medio abrasivo | A                       |
| Forma rollo de lijar      | cilíndrico              |
| Tipo de producto          | Rollo de lijar          |

## Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg                         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado con restricciones |                |            |
| INOX                           | adecuado con restricciones |                |            |
| GG(G)                          | adecuado con restricciones |                |            |
| CuZn                           | adecuado                   |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado                   |                |            |
| Madera                         | adecuado con restricciones |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |

## Accesorios

Soporte para rollos de lijar, Ø de mango 6 mm Ø  
anchura×Longitud total 3X70 mm

553835 3X70