

**Prolongación, Interior y exterior □: 4,9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	149400 4,9
GTIN	4045197857293
Clase de artículo	12L

Descripción**Ejecución:**

Templado y niquelado. Cuadrado exterior e interior de igual tamaño.

Aplicación:

Para prolongación de machos para roscar cortos (ej. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), escariadores de mano y otras herramientas con vástago cuadrangular.

Nota:

Prolongaciones para machos de roscar a máquina con mango, p. ej. según DIN 371 / 374 / 376, ver n.º **338400**.

Descripción técnica

□ interior y exterior	4,9 mm
Longitud total	110 mm
Para machos para roscar métricos DIN 352	M4,5 – M8
Ø D	11 mm
Norma	DIN 377
Tipo de producto	Anillo patrón