

**HOLEX**

**Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm, Ø del cabezal×longitud de cabezal: 10X20mm**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 553600 10X20  |
| GTIN              | 4045197524706 |
| Clase de artículo | 52E           |

## Descripción

### Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.

## Descripción técnica

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Número de revoluciones mínimo | 38000 min <sup>-1</sup>          |
| Velocidad de giro máxima      | 55000 min <sup>-1</sup>          |
| Ø del cabezal                 | 10 mm                            |
| Longitud de cabeza            | 20 mm                            |
| Descripción de la forma       | cilíndrico                       |
| Ø de mango                    | 6 mm                             |
| Material de base              | Cuerpo de goma elástico          |
| Tipo de producto              | Portador de casquillos abrasivos |

