

## Calibre liso Pasa / No pasa Cromado sólido H7, Ø nominal: 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	484040 16
GTIN	2050001675057
Clase de artículo	48B

### Descripción

#### Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

**Lado Pasa con superficies de medición de cromado duro.** Se obtiene una duración aprox. 8 veces superior.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Nota:

· **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), p. ej, n.º 484000 tam. 82.**

### Descripción técnica

Campo de tolerancia	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Calidad	7
medida nominal	16 mm
Tipo de calibre	Calibre Pasa
Tipo de calibre	Calibre No pasa
Calibración	M2
Tipo de producto	Calibre liso Pasa/No Pasa

## Servicios

Calibración Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 20 mm	028300 20
Calibración DAkkS Calibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm	028340 60