

**HOLEX**

**Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm, Ø del cabezal×longitud de cabezal: 22X20mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificadas superficialmente para mejor concentricidad.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	26000 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones mínimo	18000 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	22 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Descripción de la forma	cilíndrico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos

