



Casquillo abrasivo (CER) grano 60 medio, Ø de casquillo×Ancho casquillo: 30X30mm



Datos de pedido

Número de pedido	553795 30X30
GTIN	4027497456222
Clase de artículo	53L

Descripción

Ejecución:

A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma. El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano. No es adecuado para utilizar con lubricantes refrigerantes.

Grano de cerámica (CER).

Aplicación:

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

Idóneo para:

Portador de casquillos abrasivos n.º 553600.

Descripción técnica

Ø de casquillo	30 mm
----------------	-------

Casquillo anchura	30 mm
Tamaño de grano	60
Grado de finura	medio
Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Forma casquillo	cilíndrico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango
6 mm Ø del cabezal x longitud de cabezal 30X30 mm

553600 30X30