

Garant**Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: C1225****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 540709 C1225 |
| GTIN | 4045197522481 |
| Clase de artículo | 51D |

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma C esferocilíndrica** (WRC).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Esferocilíndrica (WRC)

Ø del cabezal: 12 mm

Longitud de cabeza: 25 mm

Longitud total: 65 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Dentado abreviatura | Z9 |
| Grado de finura de dentado | muy grueso (NE / AL) |
| Ø del cabezal | 12 mm |
| Forma | C1225 |
| Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Longitud total | 65 mm |
| Ø de mango | 6 mm |
| Longitud de cabeza | 25 mm |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Fresa con mango |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado con restricciones | | |