



Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de Ø 6 mm, Ø máximo×Longitud de cabezal: 20X63mm



Datos de pedido

Número de pedido	553830 20X63
GTIN	4045197240552
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.

Descripción técnica

Ø máximo	20 mm
Ø inferior	14 mm
Velocidad de giro máxima	21000 min ⁻¹
Ø del cabezal	5 mm
Longitud de cabeza	63 mm
Descripción de la forma	cónico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos