

Garant**Fresa con mango Z9 – muy grueso (NE / AL), MD, Tipo: L0820****Datos de pedido**

Número de pedido	540709 L0820
GTIN	4045197679826
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cono en redonda** (KEL).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Cono en redonda

Ø del cabezal: 8 mm

Longitud de cabeza: 20 mm

Longitud total: 60 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Ø del cabezal	8 mm
Longitud total	60 mm
Forma	L0820
Dentado abreviatura	Z9
Descripción de la forma	Cono en redonda

Grado de finura de dentado	muy grueso (NE / AL)
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		