

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250006 20/12
GTIN	4045197861535
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	28 mm
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	MCLNR/L 2020K12
Calzo	259031 22
Tornillo para calzo	259025 6
Longitud total L	125 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño del mango	20 mm
Brida de sujeción	259038 4
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 22	259031 22
Tornillo para calzo Tipo 6	259025 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500