



## Fresa con mango Z3 – medio, con rompevirutas, HSS, Tipo: C1020



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 540800 C1020  |
| GTIN              | 4045197156082 |
| Clase de artículo | 52D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Ø vástago 6 mm.

Fresas pequeñas con mango cilíndrico de HSS para aplicaciones con vibraciones críticas. **Forma esferocilíndrica** (WRC).

#### Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

### Descripción técnica

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Forma                      | C1020            |
| Ø del cabezal              | 10 mm            |
| Descripción de la forma    | Esferocilíndrica |
| Longitud total             | 60 mm            |
| Ø de mango                 | 6 mm             |
| Dentado abreviatura        | Z3               |
| Tipo de dentado            | con rompevirutas |
| Grado de finura de dentado | medio            |
| Longitud de cabeza         | 20 mm            |
| Serie                      | Dentado Z3       |
| Material de corte          | HSS              |

Tipo de producto

Fresa con mango