

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	MCLNR/L 3232P19
Tamaño del mango	32 mm
Tornillo para calzo	259025 8
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Tornillo para brida de sujeción	259021 5
Anchura de función L ₄	40 mm
Brida de sujeción	259038 5
Tamaño de placa	19 mm
Calzo	259031 24
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Brida de sujeción Tipo 5	259038 5
Tornillo para brida de sujeción Tipo 5	259021 5
Tornillo para calzo Tipo 8	259025 8
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Calzo Tipo 24	259031 24
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600