

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250007 20/12 |
| GTIN | 4045197861597 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 28 mm |
| Tamaño de placa | 12 mm |
| Brida de sujeción | 259038 4 |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. |
| Tornillo para brida de sujeción | 259021 1 |
| Código ISO Soporte | MCLNR/L 2020K12 |
| Anchura de función L ₄ | 25 mm |
| Longitud total L | 125 mm |
| Tornillo para calzo | 259025 6 |
| Calzo | 259031 22 |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Brida de sujeción Tipo 4 | 259038 4 |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Tornillo para brida de sujeción Tipo 1 | 259021 1 |
| Tornillo para calzo Tipo 6 | 259025 6 |
| Calzo Tipo 22 | 259031 22 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |