

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	259025 6
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	MCLNR/L 2525M12
Tamaño de placa	12 mm
Brida de sujeción	259038 4
Calzo	259031 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Tornillo para calzo Tipo 6	259025 6
Calzo Tipo 22	259031 22
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500