

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Código ISO Soporte	MCLNR/L 3232P16
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Calzo	259031 23
Tornillo para calzo	259025 7
Tamaño de placa	16 mm
Brida de sujeción	259038 4
Tamaño del mango	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	34 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 23	259031 23
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 7	259025 7
Brida de sujeción Tipo 4	259038 4
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500