

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 24
Anchura de función L ₄	40 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 5
Brida de sujeción	259038 5
Tornillo para calzo	259025 8
Tamaño de placa	19 mm
Código ISO Soporte	MCLNR/L 3232P19
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1906..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Brida de sujeción Tipo 5	259038 5
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo para brida de sujeción Tipo 5	259021 5
Calzo Tipo 24	259031 24
Tornillo para calzo Tipo 8	259025 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600