

**HOLEX**

**Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de Ø 6 mm, Ø máximo×Longitud de cabezal: 29X30mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificadas superficialmente para mejor concentricidad.

## Descripción técnica

Ø máximo	29 mm
Ø inferior	22 mm
Velocidad de giro máxima	21000 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	5 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Descripción de la forma	cónico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos

