

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11mm**



Datos de pedido

Número de pedido	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 6
Calzo	259031 7
Juego de espigas elásticas	259047 3
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	PDNNR/L 1616H11
Palanca articulada	259015 7
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	100 mm
Juego de resortes	259044 4
Anchura de función L ₄	8 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	63 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Calzo Tipo 7	259031 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500