

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/11 mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	20 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Calzo	259031 7
Código ISO Soporte	PDNNR/L 2020K11
Anchura de función L <sub>4</sub>	10 mm
Juego de resortes	259044 4
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	125 mm
Palanca articulada	259015 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	63 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Calzo Tipo 7	259031 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500