

Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm



Datos de pedido

Número de pedido	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Palanca articulada	259015 8
Calzo	259031 28
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 2
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	PDNNR/L 2020K15
Tamaño de placa	15 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	63 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Calzo Tipo 28	259031 28
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500