

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 2
Tamaño del mango	32 mm
Tamaño de placa	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de la cabeza L ₁	37 mm
Calzo	259031 28
Juego de espigas elásticas	259047 2
Anchura de función L ₄	16,8 mm
Longitud total L	170 mm
Palanca articulada	259015 8
Código ISO Soporte	PDNNR/L 3232P15
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	63 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 28	259031 28
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500