

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 4
Tamaño del mango	16 mm
Calzo	259031 7
Código ISO Soporte	PDNNR/L 1616H11
Tamaño de placa	11 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Palanca articulada	259015 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Anchura de función L ₄	8 mm
Longitud total L	100 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	63 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Calzo Tipo 7	259031 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500