

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	PDNNR/L 2020K11
Juego de resortes	259044 4
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Anchura de función L ₄	10 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Palanca articulada	259015 7
Juego de espigas elásticas	259047 3
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Calzo	259031 7
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	63 grados

Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Calzo Tipo 7	259031 7
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500