

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tornillo de palanca articulada	259018 6
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	PDNNR/L 2525M11
Tamaño de placa	11 mm
Palanca articulada	259015 7
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	29 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Juego de resortes	259044 4
Calzo	259031 7
Tamaño del mango	25 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	63 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Palanca articulada Tipo 7	259015 7
Calzo Tipo 7	259031 7
Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 4	259044 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500