

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño del mango	20 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Calzo	259031 28
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	PDNNR/L 2020K15
Palanca articulada	259015 8
Anchura de función L ₄	12 mm
Juego de resortes	259044 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	63 grados

Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Calzo Tipo 28	259031 28
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500