

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	150 mm
Palanca articulada	259015 8
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	15 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	37 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Calzo	259031 28
Código ISO Soporte	PDNNR/L 2525M15
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Juego de resortes	259044 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	63 grados

## Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 28	259031 28
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500