

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 28
Tamaño de placa	15 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	16,8 mm
Tamaño del mango	32 mm
Longitud total L	170 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	37 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Palanca articulada	259015 8
Tornillo de palanca articulada	259018 7
Juego de resortes	259044 2
Código ISO Soporte	PDNNR/L 3232P15
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	63 grados

## Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Palanca articulada Tipo 8	259015 8
Calzo Tipo 28	259031 28
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Tornillo de palanca articulada Tipo 7	259018 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500