

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:  
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	125 mm
Juego de resortes	259044 2
Calzo	259031 20
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	17 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Palanca articulada	259015 2
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	PSBNR/L 2020K12
Tamaño del mango	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500