

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Calzo	259031 37
Longitud total L	150 mm
Juego de resortes	259044 6
Anchura de función L ₄	22 mm
Palanca articulada	259015 12
Código ISO Soporte	PSBNR/L 2525M15
Tamaño de placa	15 mm
Juego de espigas elásticas	259047 4
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500