

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 6
Longitud total L	170 mm
Calzo	259031 37
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Tamaño de placa	15 mm
Tamaño del mango	32 mm
Juego de espigas elásticas	259047 4
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Palanca articulada	259015 12
Anchura de función L ₄	27 mm
Código ISO Soporte	PSBNR/L 3232P15
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500