

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de mango / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	19 mm
Anchura de función L ₄	27 mm
Palanca articulada	259015 13
Tamaño del mango	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 13
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Juego de espigas elásticas	259047 5
Código ISO Soporte	PSBNR/L 3232P19
Calzo	259031 38
Longitud de la cabeza L ₁	39 mm
Longitud total L	170 mm
Juego de resortes	259044 7
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Hoja de datos

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500