

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	22 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L ₁	29 mm
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 20
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Tamaño del mango	25 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Juego de resortes	259044 2
Palanca articulada	259015 2
Código ISO Soporte	PSBNR/L 2525M12
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500