

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa:  
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de espigas elásticas	259047 4
Código ISO Soporte	PSBNR/L 3232P15
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Longitud total L	170 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Tamaño del mango	32 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Calzo	259031 37
Tamaño de placa	15 mm
Juego de resortes	259044 6
Anchura de función L <sub>4</sub>	27 mm
Palanca articulada	259015 12
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	75 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500